



HA460

Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|------------------|-------------------------|
| Type de commande | poignée rotative longue |
| Nombre de pôles | 4 P |
| Type de pôles | 4 P |
| Type de boîtier | Produit complet |

Fonctions

| | |
|--------------------|-----|
| Fonction inverseur | Non |
|--------------------|-----|

Commandes & indicateurs

| | |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 / 415 V |
|------------------------------|-------------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

Intensité du courant

| | |
|---|-------|
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A | 800 A |
| Courant assigné nominal | 800 A |
| Courant court-circuit avec fusible gI-gG | 50 kA |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde | 26 kA |
| Courant thermique en air libre | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 800 A |
| Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C | 800 A |

Puissance

| | |
|------------------------------------|---------|
| Puissance utile sous 660V 50Hz | 185 kW |
| Puissance utile sous 380/415V 50Hz | 450 kW |
| Puissance dissipée totale sous IN | 199.1 W |

| | |
|--|------------------------|
| Puissance dissipée par pôle à In | 39.7 W |
| Puissance d'emploi à 400V en AC1 | 526 kW |
| Endurance | |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 4000 |
| Porte, couvercle | |
| Cadenassable | Oui |
| Installation, montage | |
| Type de fixation | sur platine de montage |
| Connexion | |
| Section de raccordement en câble rigide | 2x300mm ² |
| Type de connexion | plage de raccordement |
| Equipement | |
| Nombre contact auxiliaire à ouverture | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture | 0 |
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 0 |
| Commande motorisée optionnelle | Non |
| Standards | |
| Texte norme | IEC 60947-3 |
| Directive européenne WEEE | concerné |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP00 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -20...70 °C |