



HXB040H

## Commande motorisée x250 24V DC

### Caractéristiques techniques

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 V
------------------------------	-----

#### Tension

Tension circuit de commande en CC	24 V
-----------------------------------	------

Tension circuit de commande en CA	0 V
-----------------------------------	-----

Tension assignée d'emploi en continue	24 V
---------------------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	0 Hz
-----------	------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------