



HXB042H

**Commande motorisée x250 230-240VAC**

**Caractéristiques techniques**

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi Ue	220 / 240 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

**Tension**

Tension circuit de commande en CC	0 V
Tension circuit de commande en CA	230 / 240 V
Tension assignée d'emploi en continue	0 V

**Fréquence**

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m