



HXC042H

Commande motorisée H250 230-240VAC

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	200 / 220 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension circuit de commande en CC	0 V
Tension circuit de commande en CA	230 / 240 V
Tension assignée d'emploi en continue	0 V

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m