



HXE040H

Commande motorisée h1000 24-48V DC

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 V
------------------------------	-----

Tension

Tension circuit de commande en CC	24 / 48 V
Tension circuit de commande en CA	0 V
Tension assignée d'emploi en continue	24 / 48 V

Fréquence

Fréquence	0 Hz
-----------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m