



HXF040H

Commande motorisée h1600 24VDC

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande motorisée

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 0 V

Type de tension d'alimentation DC

Tension

Tension circuit de commande en CC 24 V

Tension circuit de commande en CA 0 V

Tension assignée d'emploi en continue 24 V

Fréquence

Fréquence 0 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 24 W

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP4X

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m