



HXT040H

Commande motorisée P250 24VDC avec Auto-Reset

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de commande motorisée

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation DC

Tension

Tension circuit de commande en CC 24 V

Tension circuit de commande en CA 0 V

Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET 24V DC - 27A

Courant d'appel ON 24V DC - 14.1A

Courant de service OFF-RESET 24V DC - 14.1A

Courant de service ON 24V DC - 14.1A

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Altitude 2000 m