



HXT047HK

Commande motorisée P250 200-220VAC/DC sans Auto-Reset + clé

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension

Tension circuit de commande en CC 200 / 220 V

Tension circuit de commande en CA 200 / 220 V

Intensité du courant

Courant d'appel OFF-RESET 200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A

Courant d'appel ON 200-220V AC - 6.6A ; 200-220V DC - 5.9A

Courant de service OFF-RESET 200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A

Courant de service ON 200-220V AC - 3.6A ; 200-220V DC - 4.2A

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Altitude 2000 m