



HYA006H

Cage de raccordement x160 AI 4P

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 160 A

Connexion

Section de conducteur 35...70 mm²

Câble

Matériau du câble Cu / Al

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m