



HYB002H

## Cage de raccordement x250 Al & Cu 4P

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles 4 P

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

#### Installation, montage

Couple de serrage 25Nm

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple 35 / 150mm<sup>2</sup>

Section de conducteur 35...185 mm<sup>2</sup>

#### Câble

Matériau du câble Cu / Al

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m