



HYC003H

Cage de raccordement H250 Cu 3P

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Installation, montage

Couple de serrage 19Nm

Connexion

Section de raccordement en câble souple 35 / 120mm²

Section de raccordement en câble rigide 35 / 120mm²

Câble

Matériau du câble Cu

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m