



HYE008H

Cage de raccordement h800/h1000 AI 4P 4x 95-240mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal 800 A

Installation, montage

Couple de serrage 25Nm

Connexion

Section de conducteur 95...240 mm²

Câble

Matériau du câble Cu / Al

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Altitude 2000 m