



HYT006H

Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Installation, montage

Couple de serrage	12Nm
-------------------	------

Connexion

Section de conducteur	50...185 mm ²
Section de conducteur (flexible)	50...185 mm ²
Section de conducteur (rigide)	50...185 mm ²

Câble

Matériau du câble	Cu / Al
-------------------	---------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné