



HYT008H

Cage de raccordement P250 Cu/Al 4P 2x 35-120mm²

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de pôles	4 P

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Installation, montage

Couple de serrage	25Nm
-------------------	------

Connexion

Section de conducteur	2 x 35...120 mm ²
Section de conducteur (flexible)	2 x 35...95 mm ²
Section de conducteur (rigide)	2 x 35...120 mm ²

Câble

Matériau du câble	Cu / Al
-------------------	---------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné