



HZ156R

Barre de pontage HI63-125

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	125 mm
Largeur produit installé	300 mm

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------