



HZ157

Barre de pontage 250A

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	12.4 W
-----------------------------------	--------

Puissance dissipée par pôle à In	3.1 W
----------------------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------