



HZI910

Afficheur de visualisation déporté

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation tableau

Dimensions

Hauteur produit installé 96 mm

Largeur produit installé 96 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0 W

Puissance dissipée par pôle à In 0 W

Installation, montage

Type de montage encastré

Connexion

Type de connection 1 RJ45 8(8)

Câble

Longueur de câble 3 m

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Conditions d'utilisation

Température de service -10...55 °C

Température de stockage/transport -10...55 °C