



K89000

Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	enfichable
------------------	------------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	18 mm
Largeur produit installé	6 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Puissance dissipée avec câble	0 W

Matières

Matière	polyamide (PA)
---------	----------------

Connexion

Section de borne	1.5 mm²
------------------	---------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui