



K89100

Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Gris

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	28 mm
Hauteur produit installé	18 mm
Largeur produit installé	6 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Puissance dissipée avec câble	0 W

Matières

Couleur	gris
---------	------

Connexion

Section de raccordement en câble souple	0,3 à 2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide	0,14 / 2.5mm²
Section de borne	1.5 mm²
Type de connexion	cage sans vis

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui