



KB190B

## Barre de pontage 1P 100A languette 20mm<sup>2</sup> 57m

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

#### Modèle

Nombre de modules	57
-------------------	----

#### Compatibilité

Destiné aux références compatible	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	415 V
------------------------------	-------

#### Tension

Tension maxi d'utilisation	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

#### Dimensions

Longueur	1000 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	1

#### Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1 phase
---	---------

#### Matières

Couleur	gris
---------	------

#### Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

#### Connexion

Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
---	-----

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	57
---	----

#### Standards

**Conditions d'utilisation**

---

Isolé

Oui