



Barre de pontage 1P 100A fourche 20mm² 57m

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Compatibilité

Destiné aux références compatible	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	415 V
------------------------------	-------

Tension

Tension maxi d'utilisation	230 V
----------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
-------------------------	-------

Dimensions

Longueur	1000 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	1

Matières

Couleur	gris
---------	------

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

Connexion

Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
---	-----

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	57
---	----

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Isolé	Oui
-------	-----

KD190B