



KJ02A

**Bloc de répartition, 250A, 1p., 1x 35-95<sup>2</sup> / 2x 6-35<sup>2</sup> / 5x 1,5-16<sup>2</sup> / 4x 1,5 - 10<sup>2</sup>**

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Nombre de pôles 1 P

##### Modèle

Nombre de modules 2.5

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

##### Dimensions

Profondeur produit installé 50 mm

Hauteur produit installé 95 mm

Largeur produit installé 45 mm

##### Matières

Matière Laiton

##### Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 35...95 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 35...120 mm<sup>2</sup>

##### Standards

Directive européenne WEEE concerné