



KJ02B

**Bloc de répartition 400A fermé, 1pôle, 2x 6-25<sup>2</sup>/5x 1,5-16<sup>2</sup>/4x 1,5-10<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles 1 P

**Modèle**

Nombre de modules 2.5

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 400 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 50 mm

Hauteur produit installé 95 mm

Largeur produit installé 45 mm

**Matières**

Matière Laiton

**Connexion**

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 95...150 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 95...185 mm<sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné

**Sécurité**

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui