



KJ02C

**Bloc de répartition, 160A, 1p., 1x 10-70<sup>2</sup>/6x 2,5-16<sup>2</sup>/1x cuivre plat 16x5 lateral**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles 1 P

**Modèle**

Nombre de modules 2

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 160 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 50 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 35 mm

**Matières**

Matière Laiton

**Connexion**

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 10...50 mm<sup>2</sup>

Section de conducteur (rigide) 10...70 mm<sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné