



KJ03A

Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Modèle

Nombre de modules 24

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur produit installé 45 mm

Hauteur produit installé 40 mm

Largeur produit installé 422 mm

Matières

Couleur RAL 7035

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui