



KJ03B

Répartiteur multifiche tétra 250A + connect

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 4 P

Modèle

Nombre de modules 24

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur produit installé 45 mm

Hauteur produit installé 40 mm

Largeur produit installé 422 mm

Matières

Couleur RAL 7035

Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 6 mm²

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui