



KN10P

### Bornier phase sanvis 8x4mm<sup>2</sup> + 2x25mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	45 mm

##### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.011 kg
Couleur	marron
Couleur	marron

##### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------