



KN18E

**Bornier terre sanvis 14x4mm<sup>2</sup> + 4x25mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

**Fonctions**

Adapté à un conducteur flexible	Oui
---------------------------------	-----

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	34 mm
Hauteur produit installé	33 mm
Largeur produit installé	75 mm

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.018 kg
Couleur	vert/jaune
Couleur	vert

**Connexion**

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble	1.5...25 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur (rigide)	1.5...25 mm <sup>2</sup>

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------