



KN22E

**Bornier terre sanvis 17x4mm<sup>2</sup> + 5x25mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Nombre de pôles | 1 P |
| Type de pôles   | 1 P |

**Fonctions**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Adapté à un conducteur flexible | Oui |
|---------------------------------|-----|

**Principales caractéristiques électriques**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

**Intensité du courant**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 34 mm |
| Hauteur produit installé    | 33 mm |
| Largeur produit installé    | 90 mm |

**Matières**

|   |            |
|---|------------|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.021 kg   |
| Couleur                                 | vert/jaune |
| Couleur                                 | vert       |

**Connexion**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Section de conducteur (flexible), avec embout de câble | 1.5...25 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur (rigide)                         | 1.5...25 mm <sup>2</sup> |

**Standards**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|