



KXA02LH

**Borne de passage-phase, 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, connection à vis**

**Caractéristiques techniques**

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Profondeur produit installé	5 mm
Hauteur produit installé	48.5 mm
Largeur produit installé	44.5 mm

**Matières**

Couleur	gris
Couleur	gris foncé
Matière	polyamide (PA)

**Connexion**

Section de borne	4 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------