



KXB70LH

Borne de passage-phase, 70mm², 1000V/192A, connection à vis

Caractéristiques techniques

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 192 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 24 mm |
| Hauteur produit installé | 81.2 mm |
| Largeur produit installé | 76.8 mm |

Matières

| | |
|---------|----------------|
| Couleur | gris |
| Couleur | gris foncé |
| Matière | polyamide (PA) |

Standards

| | |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|