



L12501



Coupe-circuit 1P+N 16A 250V domestique 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 1

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Courant nominal de la cartouche fusible 6 / 10 / 16 A

Dimensions

Profondeur produit installé 75 mm

Hauteur produit installé 77 mm

Largeur produit installé 17.5 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.5 W

Porte, couvercle

Cadenassable Non

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5...40 °C

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Température de stockage/transport -25...80 °C