



L2755VERZ



Angle plat LFS30045 zingué

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	30 mm
Largeur de goulotte	45 mm
Mesure a	170 mm
Mesure b	100 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Couleur	zingué
Matière	acier
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------