



L4341ALU

Angle intérieur pour GBD(A) 56x163mm en ABS aluminium

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 56 mm

Largeur de goulotte 163 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur aluminium

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C