



L43519010

**Té pièce pour GBD 50x100mm en ABS en blanc pur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Compatibilité produits GBD

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 100 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

Verrouillage du couvercle Non

largeur de la partie supérieure 1 0 mm

largeur de la partie supérieure 2 0 mm

largeur de la partie supérieure 3 0 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -30...90 °C

