



L4398ALU

**Angle plat, GBD(A)50131, Couleur alu**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 65 mm

Largeur de goulotte 130 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

**Matières**

Couleur aluminium

Groupe de matériau plastique

**Installation, montage**

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -30...90 °C