



L501PV

Coupe circuit 1P 1000V DC L38 1 module

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles 1 P

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 75 mm

Hauteur produit installé 77 mm

Largeur produit installé 18 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.1 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport -25...80 °C