




L6826VERZ



Té, FWK 30/50110, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Dimensions

Hauteur intérieure 50 mm

Hauteur de goulotte 88 mm

Longueur 300 mm

Largeur intérieure 109 mm

Largeur de goulotte 150 mm

Mesure a 300 mm

Mesure b 500 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Couleur zingué

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5450 mm²

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

Classe de résistance au feu I 90