




L6856VERZ



## Té, FWK 30/50210, galvanisé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

#### Dimensions

Hauteur intérieure	50 mm
Hauteur de goulotte	88 mm
Longueur	400 mm
Largeur intérieure	209 mm
Largeur de goulotte	250 mm
Mesure a	400 mm
Mesure b	500 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

#### Matières

Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

#### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	10450 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

#### Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-11
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-11
Classe de résistance au feu	I 90