



L6865VERZ



**Angle plat, FWK 30/99160, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé

**Dimensions**

Hauteur intérieure 102 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 350 mm

Largeur intérieure 159 mm

Largeur de goulotte 200 mm

Mesure a 350 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

**Caractéristiques mécaniques**

Angle fixe 90 °

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 16218 mm<sup>2</sup>

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

**Sécurité**

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

Classe de résistance au feu I 90