




L6866VERZ



**Té, FWK 30/99160, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Mode de fixation | vissé |
|------------------|-------|

**Dimensions**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur intérieure  | 102 mm |
| Hauteur de goulotte | 142 mm |
| Longueur            | 350 mm |
| Largeur intérieure  | 159 mm |
| Largeur de goulotte | 200 mm |
| Mesure a            | 350 mm |
| Mesure b            | 500 mm |

**Porte, couvercle**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

**Matières**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Couleur                       | zingué       |
| Groupe de matériau            | acier, gypse |
| Type de traitement de surface | zingué       |

**Installation, montage**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Avec poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

**Câble**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Section intérieure / utile | 16218 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

**Accessoires inclus**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Configuration de la pièce de forme | Fond et couvercle |
|------------------------------------|-------------------|

**Sécurité**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| certificationnormfireprotductsystem  | DIN 4102-11 |
| classificationnormfireprotductsystem | DIN 4102-11 |
| Classe de résistance au feu          | I 90        |