




L6876VERZ



**Té, FWK 30/99260, galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation vissé

**Dimensions**

Hauteur intérieure 102 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 450 mm

Largeur intérieure 259 mm

Largeur de goulotte 300 mm

Mesure a 450 mm

Mesure b 500 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint -

**Matières**

Groupe de matériau acier, gypse

Type de traitement de surface zingué

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 26418 mm<sup>2</sup>

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

**Sécurité**

certificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

classificationnormfireprotductsystem DIN 4102-11

Classe de résistance au feu I 90