




L6916VERZ



Té, FWK 90/50060, galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	vissé
------------------	-------

Dimensions

Hauteur intérieure	49 mm
Hauteur de goulotte	142 mm
Longueur	300 mm
Largeur intérieure	54 mm
Largeur de goulotte	150 mm
Mesure a	300 mm
Mesure b	500 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	2646 mm ²
----------------------------	----------------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
------------------------------------	-------------------

Sécurité

certificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
classificationnormfireprotductsystem	DIN 4102-12
Classe de résistance au feu	E 30 - E 60