



LF1001008014

FR  
DE

## GOULOTTE LF 10X12 SANS AGRAFE PVC

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goutte 10 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goutte 12 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur marron

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 84 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C