



LF1501508014

## Goulotte 15015,marron

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 15 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 15 mm

Espacement horizontal des perforations 125 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 1

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur marron

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Section intérieure / utile 150 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de compartiments 1

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

