



LF300G

**Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 0.5A 500V AC 120kA**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

caractéristique de déclenchement fusible temporisé (T)

**Principales caractéristiques électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 120 kA

Tension assignée d'emploi Ue 500 V

Type de tension d'alimentation AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 0.5 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 120 kA

**Fréquence**

Fréquence 50 à 60 Hz

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 1.43 W

**Standards**

Directive européenne WEEE concerné