



LF302PV

Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 2A

Caractéristiques techniques

Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible ultra-rapide (FF)

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 30 kA

Tension assignée d'emploi Ue 0 / 1000 V

Tension

Tension assignée d'emploi en continue 1000 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 2 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 30 kA

Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.54 W

Standards

Directive européenne WEEE concerné

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui