



LF303PV



## Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 3A

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible ultra-rapide (FF)

#### Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné  $I_{cn}$  sous AC selon IEC 60898-1 30 kA

Tension assignée d'emploi  $U_e$  0 / 1000 V

#### Tension

Tension assignée d'emploi en continue 900 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 3 A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous  $I_N$  1.2 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C