



LF308PV



## Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 8A

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

caractéristique de déclenchement fusible ultra-rapide (FF)

#### Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 30 kA

Tension assignée d'emploi Ue 0 / 1000 V

#### Tension

Tension assignée d'emploi en continue 1000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 8 A

Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2 30 kA

#### Fréquence

Fréquence 50 à 60 Hz

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 2.55 W

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné