



LF4004049016



Angle intérieur pour goulotte LF 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Largeur de goulotte 40 mm

Mesure a 85 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C